





Konfektionierbar hankontakt

SSTGK120MKRFKSG



Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	4,5...30 DC
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-40...125
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Vikt	[g]	44,8
Mått	[mm]	28 x 28 x 52
Material		Mässing plastmantlad; PA 6.6 svart
Gjuten-body material		mässing / PA 6.6, plastmantlad
Material mutter		Mässing, plastmantlad / PA 6.6, plastmantlad
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
Lödanslutning: ...1 mm²		
Elektrisk anslutning - hankontakt		

Anslutning: 1 x M23, rak; Gjuten kåpa: mässing / PA 6.6, plastmantlad; Låsning: Mässing, plastmantlad
Anslutning: 1 x M23, rak; Gjuten kåpa: mässing / PA 6.6, plastmantlad; Låsning: PA 6.6, plastmantlad



E60123



Konfektionierbar hankontakt

SSTGK120MKRFKSG

Anslutning

