


Lös honkontakt

SDOGK120--LFKSG



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	4,5...30 DC
---------------------	-----	-------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-40...125
Kapslingsklass		IP 67

Mekaniska data

Vikt	[g]	45
Mått	[mm]	28 x 28 x 53
Material		Mässing plastmantlad; PA 6.6 svart
Gjuten-body material		mässing / PA 6.6, plastmantlad

Anmärkning


Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Lödanslutning: ...1 mm²

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M23, rak; Gjuten kåpa: mässing / PA 6.6, plastmantlad





Lös honkontakt

SDOGK120--LFKSG

Anslutning

