

Anslutningskabel hona

ADOGK120MKR0007B12

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	4,5...30 DC
---------------------	-----	-------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67

Mekaniska data

Vikt	[g]	685,8
Mått	[mm]	28 x 28 x 52
Material		Mässing plastmantlad; PA 6.6 svart
Gjuten-body material		mässing / PA 6.6, plastmantlad
Material mutter		Mässing, plastmantlad / PA 6.6, plastmantlad

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------

E60133



Anslutningskabel hona

ADOGK120MKR0007B12


Elektrisk anslutning

kabel: 7 m, PUR, Ø 8 mm; 8 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm²

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M23, rak; Gjuten kåpa: mässing / PA 6.6, plastmantlad; Låsning: Mässing, plastmantlad

Anslutning: 1 x M23, rak; Gjuten kåpa: mässing / PA 6.6, plastmantlad; Låsning: PA 6.6, plastmantlad



Anslutning

1	PK
2	BU
3	RD
4	BK
5	BN
6	GN
7	VT
8	GY
9	n.c.
10	WH/GN
11	WH
12	BN/GN

	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grön
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	röd
VT =	violett
WH =	vit