


Konfektionierbar hankontakt

SSTGK120--LFGSG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	4,5...30 DC
---------------------	-----	-------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-40...125
----------------------	------	-----------

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Mekaniska data

Vikt	[g]	53,2
------	-----	------

Mått	[mm]	26 x 26 x 53
------	------	--------------

Material	Mässing plastmantlad; PA 6.6 svart
----------	------------------------------------

Gjuten-body material	mässing / PA 6.6, plastmantlad
----------------------	--------------------------------

Anmärkning


Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Lödanslutning: ...1 mm²

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M23, rak; Gjuten kåpa: mässing / PA 6.6, plastmantlad





Konfektionierbar hankontakt

SSTGK120--LFKSG

Anslutning

