


Lös honkontakt

SDOGK210MKRFKSG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	4,5...30 DC
---------------------	-----	-------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-40...125
----------------------	------	-----------

Kapslingsklass		IP 67
----------------	--	-------

Mekaniska data

Vikt	[g]	68,8
------	-----	------

Mått	[mm]	28 x 28 x 52
------	------	--------------

Material		Mässing plastmantlad; PA 6.6 svart
----------	--	------------------------------------

Gjuten-body material		mässing / PA 6.6, plastmantlad
----------------------	--	--------------------------------

Material mutter		Mässing, plastmantlad / PA 6.6, plastmantlad
-----------------	--	--

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------



Lös honkontakt

SDOGK210MKRFKSG


Elektrisk anslutning

Löd-/Crimpanslutning: ...0,5 mm²

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M23, rak; Gjuten kåpa: mässing / PA 6.6, plastmantlad; Låsning: Mässing, plastmantlad

Anslutning: 1 x M23, rak; Gjuten kåpa: mässing / PA 6.6, plastmantlad; Låsning: PA 6.6, plastmantlad



Anslutning

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____
- 5 _____
- 6 _____
- 7 _____
- 8 _____
- 9 _____
- 10 _____
- 11 _____
- 12 _____
- 13 _____
- 14 _____
- 15 _____
- 16 _____
- 17 _____
- 18 _____
- 19 _____
- 20 _____
- 21 _____