


E60174



Lös honkontakt

SDOGJ120MSLFPKG



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	4,5...30 DC
---------------------	-----	-------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklass		IP 67

Mekaniska data

Vikt	[g]	55,3
Mått	[mm]	18 x 18 x 60
Material		Mässing förnicklad
Gjuten-body material		Mässing, förnicklad
Material mutter		Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------

E60174



Lös honkontakt

SDOGJ120MSLFPKG

Elektrisk anslutning

Lödanslutning: ...0,25 mm²; Mantel: Ø 6...8 mm

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M18, rak; Gjuten kåpa: Mässing, förnicklad; Låsning: Mässing, förnicklad



Anslutning

