


E60175



Lös honkontakt

SDOAJ120MSLFKPG



Elektriska data

Anslutningsspänning [V] 4,5...30 DC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -40...85

Kapslingsklass IP 67

Mekaniska data

Vikt [g] 69,4

Mått [mm] 37 x 20 x 53

Material Mässing förnicklad

Gjuten-body material Mässing, förnicklad

Material mutter Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning 1 antal

E60175



Lös honkontakt

SDOAJ120MSLFPKG

Elektrisk anslutning

Lödanslutning: ...0,25 mm²; Mantel: Ø 6...8 mm

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M18, vinklad; Gjuten kåpa: Mässing, förnicklad; Låsning: Mässing, förnicklad



Anslutning

