


Stång koppling

Coupling 25-10-10-24-SV



- 1 M4 x 6 - ISO 4029 (2x)
2 Djup der Klemmnabe

Mekaniska data

Vikt	[g]	18,6
Mått	[mm]	Ø 22 / L = 24
Material		PA 6.6; rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Åtdragningsmoment	[Nm]	monteringsskruvar: 120 Ncm
Ytterdiameter D	[mm]	22
Innerdiameter 1	[mm]	10
Innerdiameter 2	[mm]	10
Kopplingens djup	[mm]	6,4
Klämskruv	[mm]	M4 x 6 - ISO 4029 (2x)
Längd	[mm]	24
Max .antal varv, mekaniskt	[U/min]	10000
Max. axiel axelbelastning	[mm]	± 0,2
Max. radiell axelavvikelse	[mm]	± 0,3
Max. vinkelavvikelse	[°]	± 3,0

Anmärkning

Anmärkning	de angivna uppgifterna gäller vid en omgivningstemperatur på 23 °C. De maximala värdena för radiell, vinkel eller axiel belastning bör inte nås samtidigt under drift.
Förpackning	1 antal