




Bälg koppling

COUPLING V4A



- 1 M4 x 4 - ISO 4029 (4x)
- 2 Djup der Klemmnabe

Mekaniska data

Vikt	[g]	36,5
Mått	[mm]	Ø 20 / L = 29
Material		fläns: 1.4404 (V4A/316L); Bälg: 1.4571 (V4A/316Ti)
Åtdragningsmoment	[Nm]	monteringsskruvar: 150 Ncm
Ytterdiameter D	[mm]	20
Innerdiameter 1	[mm]	6
Innerdiameter 2	[mm]	10
Kopplingens djup	[mm]	6,4
Klämskruv	[mm]	M4 x 4 - ISO 4029 (4x)
Längd	[mm]	29
Max .antal varv, mekaniskt	[U/min]	10000
Max. axiel axelbelastning	[mm]	± 0,4
Max. radiell axelavvikelse	[mm]	± 0,25
Max. vinkelavvikelse	[°]	± 4,0

Anmärkning

Anmärkning	de angivna uppgifterna gäller vid en omgivningstemperatur på 23 °C. De maximala värdena för radiell, vinkel eller axiel belastning bör inte nås samtidigt under drift.
Förpackning	1 antal