




Bälg koppling

COUPLING V4A



- 1 M4 x 4 - ISO 4029 (4x)
- 2 Djup der Klemmnabe

Mekaniska data	
Vikt	[g] 33
Mått	[mm] Ø 20 / L = 29
Material	fläns: 1.4404 (V4A/316L); Bälg: 1.4571 (V4A/316Ti)
Åtdragningsmoment	[Nm] monteringsskruvar: 150 Ncm
Ytterdiameter D	[mm] 20
Innerdiameter 1	[mm] 10
Innerdiameter 2	[mm] 10
Kopplingens djup	[mm] 6,4
Klämskruv	[mm] M4 x 4 - ISO 4029 (4x)
Längd	[mm] 29
Max .antal varv, mekaniskt	[U/min] 10000
Max. axiel axelbelastning	[mm] ± 0,4
Max. radiell axelavvikelse	[mm] ± 0,25
Max. vinkelavvikelse	[°] ± 4,0
Anmärkning	
Anmärkning	de angivna uppgifterna gäller vid en omgivningstemperatur på 23 °C. De maximala värdena för radiell, vinkel eller axiel belastning bör inte nås samtidigt under drift.
Förpackning	1 antal