


E61435



Koppling med dubbla slingor

DL COUPLING V2A 29-6-6-29-SV



- 1 M3 x 4 - ISO 4029 A2 (4x)
2 Djup der Klemmnabe

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -30...80

Mekaniska data

Vikt [g]	27,6
Material	Axeladapter: rostfritt stål (1.4305 / 303); dubbelslinga: PU
Åtdragningsmoment [Nm]	monteringsskruvar: 100 Ncm
Ytterdiameter D [mm]	29
Innerdiameter 1 [mm]	6
Innerdiameter 2 [mm]	6
Kopplingens djup [mm]	9
Klämskruv [mm]	M3 x 4 - ISO 4029 A2 (4x)
Längd [mm]	29
Max .antal varv, mekaniskt [U/min]	3000
Max. axiel axelbelastning [mm]	± 2
Max. radiell axelavvikelse [mm]	± 2
Max. vinkelavvikelse [°]	± 10
Torsionsstyvhet [Nm/rad]	13

Anmärkning

Anmärkning de angivna uppgifterna gäller vid en omgivningstemperatur på 23 °C.

De maximala värdena för radiell, vinkel eller axiel belastning bör inte nås samtidigt under drift.

Förpackning 1 antal