


Dragvajermekanism för pulsgivare

DRAW WIRE 15000


Produktegenskaper

Axelutförande

solid axel

Axeldiameter

[mm]

6

Applikation

Utförande

för pulsgivare med 58 mm synkrofläns och 6 mm fast axel

Noggrannhet / Avvikelse

Noggrannhet

± 0,01 % FSO

Repeternoggrannhet

± 0,001 % FSO

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...80

Lagringstemperatur

[°C]

-40...80

Lagerhållning, fuktighet


[%]

5...95; (ej kondenserande)

Dragvajermechanism för pulsgivare

DRAW WIRE 15000

Godkännanden / tester			
Stöttålighet	IEC628-2-27		50 g / 20 ms
Vibrationstålighet	IEC68-2-6		20 g / 20..200 Hz
Mekaniska data			
Vikt	[g]	3824,8	
Mått	[mm]	115 x 180,7 x 115	
Toppläns diameter	[mm]	58	
Material		kapsling: Aluminium eloxerad; kabel: rostfritt stål polyamidcoated	
Axelutförande		solid axel	
Axeldiameter	[mm]	6	
Max. mätlängd	[mm]	15000	
Diameter på kabeltrumma	[mm]	315	
Kabeldiameter	[mm]	1	
Kabelanslutning		20,2; (ögla)	
Kabelegenskaper	max. rörelsehastighet för kabel	[m /s]	2
	max. kabelacceleration	[g]	3
	max. förlängningskraft	[N]	25
	min. dragkraft	[N]	8
Fästelement		Synkrofläns	
Tillbehör			
Ingående delar	monteringsskruvar: 2 x M4		
	cylinderskruvar: 4 x M4		
	packningar		
	Synkrofläns		
	Kopplingar för pulsgivare		
Anmärkning			
Förpackning		1 antal	
diagram och grafer			



Installationshänvisning