


E70440



Doppelkaefigzugfederklemme

Double cage clamps / 6 pcs.



Elektriska data

Max. lastström	[A]	10; (2,5 mm ²)
----------------	-----	----------------------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-40...105
----------------------	------	-----------

Mekaniska data

Vikt	[g]	36,3
Material		strömledande delar: kopparlegering förzinkad; PA
Åtdragningsmoment	[Nm]	0,5

Anmärkning

Förpackning		6 antal
-------------	--	---------

Elektrisk anslutning

0,2...2,5 mm²; Abisolierlänge: 10...12 mm