




AS-Interface flatkabelövergång

FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL



Applikation	
Applikation	distribuering av AS-i spänning och extern 24V-matning till M12 honkontakt
Elektriska data	
Skyddsklass	III
Max. strömbelastning per modul [A]	4
Utgångar	
Elektriskt utförande	AS-i; (24V)
Driftförhållanden	
Omgivningstemperatur [°C]	-25...75
Kapslingsklass	IP 67
Mekaniska data	
Vikt [g]	89
Material	kapsling: PBT / PC
Åtdragningsmoment [Nm]	1,65
Tillbehör	
Tillbehör (alternativ)	flatkabeltätning:, E70413
	Krympslang:, E70113



AS-Interface flatkabelövergång

FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL

Anmärkning	
Anmärkning	flatkabeln får inte sluta i splitterboxen. använd en flatkabeltätning eller krympslang för tätning.
Förpackning	1 antal
Elektrisk anslutning	
kabel: 1 m, PUR, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm²	
Anslutning: M12; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Åtdragningsmoment: ...1,65 Nm	
1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +