




AS-Interface flatkabelövergång

FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL



Applikation	
Applikation	distribuering av AS-i spänning till M12 honkontakt
Elektriska data	
Skyddsklass	III
Max. strömbelastning per modul [A]	4
Utgångar	
Elektriskt utförande	AS-i
Driftförhållanden	
Omgivningstemperatur [°C]	-25...75
Kapslingsklass	IP 67
Mekaniska data	
Vikt [g]	83,1
Material	kapsling: PBT / PC
Åtdragningsmoment [Nm]	1,65
Tillbehör	
Tillbehör (alternativ)	flatkabeltätning:, E70413
	Krypslang:, E70113



AS-Interface flatkabelövergång


FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL

Anmärkning	
Anmärkning	flatkabeln får inte sluta i splitterboxen. använd en flatkabeltätning eller krympslang för tätning.
Förpackning	1 antal


Elektrisk anslutning

kabel: 0,6 m, PUR, Ø 4,3 mm; 2 x 0,34 mm²

Anslutning: M12; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR



Anslutning



1	AS-i +
3	AS-i -