


AS-Interface flatkabelövergång

FC Splitter AS-i / AUX M12 UL



Elektriska data

Skyddsklass	III
Max. strömbelastning per modul [A]	4

Utgångar

Elektriskt utförande	AS-i
----------------------	------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...75
Kapslingsklass	IP 67

Mekaniska data

Vikt [g]	60,5
Material	kapsling: PBT / PC; skruv: rostfritt stål (1.4305 / 303)
Åtdragningsmoment [Nm]	< 1,65

Tillbehör

Tillbehör (alternativ)	flatkabeltätning:, E70413
	Krympslang:, E70113

Anmärkning

Anmärkning	flatkabeln ska inte avlutas i splittern. använd en flatkabeltätning eller krympslang för tätning.
Förpackning	1 antal




AS-Interface flatkabelövergång


FC Splitter AS-i / AUX M12 UL

Elektrisk anslutning

Anslutning: M12; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR



Anslutning



1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +