




AS-Interface strömförsörjare

QUAD M12 AS-i/24V 4A



Applikation

Utförande	AS-i / 24 V
-----------	-------------

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Max. strömbelastning totalt	[A]	2
Extra spänningsförsörjning	[V]	24 DC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...75
Kapslingsklass		IP 65

Mekaniska data


Vikt	[g]	95,5
Material		PA 6.6; Honkontakt: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); skruvar: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Mutter: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); O-ring: NBR; Flatkabeltätning: NBR

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: M12; kodning: A



1	AS-i +
2	0V
3	AS-i -
4	+24V
5	funktionsjord