


AS-Interface flatkabelövergång

FC Splitter AS-i 5 m UL



Elektriska data

Skyddsklass	III
Max. strömbelastning per modul [A]	4

Utgångar

Elektriskt utförande	AS-i
----------------------	------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...75
Kapslingsklass	IP 67

Mekaniska data

Vikt [g]	182,8
Material	kapsling: PBT / PC; skruv: rostfritt stål (1.4305 / 303)
Åtdragningsmoment [Nm]	< 1,65

Tillbehör

Tillbehör (alternativ)	flatkabeltätning:, E70413
	Krympslang:, E70113

Anmärkning

Anmärkning	flatkabeln ska inte avlutas i splittern. använd en flatkabeltätning eller krympslang för tätning.
Förpackning	1 antal



AS-Interface flatkabelövergång

FC Splitter AS-i 5 m UL

Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, Ø 4,3 mm; 2 x 0,5 mm²

Anslutning



brun	AS-i +
blå	AS-i -