


Anslutningskabel

VVDAB031--S0015A03STAH030MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
---------------------	-----	------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 67

Mekaniska data

Mått	[mm]	15 x 30 x 39
Material		PUR
Gjuten-body material		PUR
Material mutter		Mässing, förnicklad

Tillbehör


Ingående delar	skruv
	Etikett

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad






Anslutningskabel

VVDAB031--S0015A03STAH030MSS

Elektrisk anslutning

kabel: 15 m, PUR / PVC; 2 x

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x ventiltyp B DIN, vinklad; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad

