

Anslutningskabel

VDOGF030MSS0002A03STGH030MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning [V] 10...30 DC

Skyddsklass III

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -25...90

Kapslingsklass IP 67

Mekaniska data

Material TPU

Gjuten-body material TPU

Material mutter Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning 1 antal

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad





Anslutningskabel

VDOGF030MSS0002A03STGH030MSS

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad

