

## Anslutningskabel

VDOAF030MSS0001A03STGH030MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



## Elektriska data

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
| Skyddsklass             | III        |

## Driftförhållanden

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 |
| Kapslingsklass            | IP 67    |

## Mekaniska data

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material             | TPU                 |
| Gjuten-body material | TPU                 |
| Material mutter      | Mässing, förnicklad |

## Anmärkning

|             |         |
|-------------|---------|
| Förpackning | 1 antal |
|-------------|---------|

## Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad





## Anslutningskabel

VDOAF030MSS0001A03STGH030MSS

### Elektrisk anslutning

kabel: 1 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Anslutning



### Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M8, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad

