


Anslutningskabel

VSTGH030MSS0010A03DOAF030MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Skyddsklass	III

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklass	IP 67

Mekaniska data

Material	TPU
Gjuten-body material	TPU
Material mutter	Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad





Anslutningskabel

VSTGH030MSS0010A03DOAF030MSS

Elektrisk anslutning

kabel: 10 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M8, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad

