


# E70042



## Anslutningskabel

VDOGH040MSS0010A04STGH040MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



### Elektriska data

Anslutningsspänning [V] 10...30 DC

### Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -25...85

Kapslingsklass IP 67

### Mekaniska data

Mått [mm] 15 x 15 x 42

Material TPU

Gjuten-body material TPU

Material mutter Mässing, förnicklad

### Anmärkning

Förpackning 1 antal

### Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm






## Anslutningskabel

VDOGH040MSS0010A04STGH040MSS

### Elektrisk anslutning

kabel: 10 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Anslutning



### Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm

