


Anslutningskabel

VDOAH040MSS00,6A04STGH040MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
---------------------	-----	------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Mekaniska data

Material	TPU
Gjuten-body material	TPU
Material mutter	Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm






Anslutningskabel

VDOAH040MSS00,6A04STGH040MSS

Elektrisk anslutning

kabel: 0,6 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm²

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm

