


Y-anlutningskabel

YDOAH032MSS01,5H03STGH040MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
Max. strömbelastning totalt	[A]	4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 67

Mekaniska data

Vikt	[g]	132,6
Gjuten-body material		TPU
Material mutter		Mässing, förnicklad
Tätningmaterial		FKM
Antal portar i splitboxen		2

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------



Y-anlutningskabel

YDOAH032MSS01,5H03STGH040MSS

Elektrisk anslutning


kabel: 1,5 m, PUR, svart, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - hankontakt C

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, svart; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm



Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt A

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, svart transparent; Låsning: Mässing, förnicklad; Packning: FKM; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm



E70064



Y-anslutningskabel

YDOAH032MSS01,5H03STGH040MSS

Elektrisk anslutning - Honkontakt B

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, svart transparent; Låsning: Mässing, förnicklad; Packning: FKM;
Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm

