




Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

VVDAA041--S00,3A03STGH030MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E11416
Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 24 AC/DC
Överspänningsskydd		ja; (VDR)
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Mått	[mm]	15 x 15 x 46,5
Material		TPU
Gjuten-body material		TPU
Material mutter		Mässing, förnicklad
Displayer / manöverelement		
Display	drift	1 x LED, gul
Tillbehör		
Ingående delar		skruv
		Etikett
Anmärkning		
Förpackning		1 antal

Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

VVDAA041--S00,3A03STGH030MSS

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad



Elektrisk anslutning

kabel: 0,3 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x ventiltyp A DIN, vinklad; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad

