




Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

VVSAB031--S00,3A03STGH030MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E11431

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 24 AC/DC
Överspänningsskydd		ja; (VDR)

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 67

Mekaniska data

Material	TPU
Gjuten-body material	TPU
Material mutter	Mässing, förnicklad

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
---------	---------------	--------------

Tillbehör

Ingående delar	skruv
	Etikett

Anmärkning


Förpackning	1 antal
-------------	---------

Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

VVSAB031--S00,3A03STGH030MSS

Elektrisk anslutning - hankontakt


Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad



Elektrisk anslutning

kabel: 0,3 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x ventiltyp B (industriell standard), vinklad; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad

