




## Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

VVSAB031--S01,5A03STGH030MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E11431

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



### Elektriska data

|                     |     |            |
|---------------------|-----|------------|
| Anslutningsspänning | [V] | < 24 AC/DC |
| Överspänningsskydd  |     | ja; (VDR)  |

### Driftförhållanden

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgivningstemperatur | [°C] | -25...90 |
| Kapslingsklass       |      | IP 67    |

### Mekaniska data

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material             | TPU                 |
| Gjuten-body material | TPU                 |
| Material mutter      | Mässing, förnicklad |

### Displayer / manöverelement

|         |               |              |
|---------|---------------|--------------|
| Display | Utgångsstatus | 1 x LED, gul |
|---------|---------------|--------------|

### Tillbehör

|                |         |
|----------------|---------|
| Ingående delar | skruv   |
|                | Etikett |

### Anmärkning

|             |         |
|-------------|---------|
| Förpackning | 1 antal |
|-------------|---------|



## Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

VVSAB031--S01,5A03STGH030MSS

### Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad



### Elektrisk anslutning

kabel: 1,5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Anslutning



### Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x ventiltyp B (industriell standard), vinklad; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad

