


AS-Interface flatkabelövergång

FLAT CABLE CONNECTOR M12

Alternativartiklar: E75005

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Utförande

AS-i

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

26,5...31,6 DC

Max. strömbelastning totalt

[A]

2

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...75

Kapslingsklass

IP 67

Mekaniska data

Vikt

[g]

17,9

Material

PA

Gjuten-body material

PA

Anmärkning

Anmärkning

monteringsanvisning lossa först hållaren (orange) från övergången.

lägg in kabeln i hållaren och förslut denna.

anslut hållare och övergång igen.

Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning

	när ansluten till gul AS-i flatkabel
1	AS-i +
3	AS-i -
	när ansluten till svart AS-i flatkabel
1	+24V DC
3	0V

E70096



AS-Interface flatkabelövergång

FLAT CABLE CONNECTOR M12

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: PA

