

E70100




Lös honkontakt

SDOGL070PLSFKPG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E70142

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Max. strömbelastning totalt	[A]	10

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-40...100
Kapslingsklass		IP 67

Mekaniska data

Mått	[mm]	29 x 29 x 71
Material		PBT
Gjuten-body material		PBT
Material mutter		PBT

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------

E70100



Lös honkontakt


SDOGL070PLSFKPG

Elektrisk anslutning

klämmor: ...2,5 mm²; Mantel: Ø 10...12 mm

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x Rd24, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PBT; Låsning: PBT



Anslutning

