




Anslutningskabel med hankontakt

ASTGH040MS-0005A03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...36 DC
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Mått	[mm]	20 x 20 x 52
Material		PA
Gjuten-body material		PA
Material mutter		Mässing, förnicklad
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²		
Elektrisk anslutning - hankontakt		

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Låsning: Mässing, förnicklad



E70121



Anslutningskabel med hankontakt

ASTGH040MS-0005A03

Anslutning

