


Anslutningskabel

VDOGH040PL-0002A03STGH040MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...36 DC
---------------------	-----	------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Mekaniska data

Mått	[mm]	15 x 15 x 42
------	------	--------------

Material	TPU; PBT
----------	----------

Gjuten-body material	TPU / PBT
----------------------	-----------

Material mutter	PBT / PA
-----------------	----------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU / PBT; Låsning: PBT






Anslutningskabel

VDOGH040PL-0002A03STGH040MSS

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm²

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU / PBT; Låsning: PA

