


E70129



Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

VDAA0401--S0002A03STAH030MSS




Applikation	
Speciella egenskaper	Halogenfri
Elektriska data	
Anslutningsspänning [V]	< 24 AC/DC
Driftförhållanden	
Omgivningstemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklass	IP 67
Mekaniska data	
Vikt [g]	138,5
Material	PUR
Gjuten-body material	PUR
Material mutter	Mässing, förnicklad
Tillbehör	
Ingående delar	skruv
	Etikett
Anmärkning	
Förpackning	1 antal

Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

VDAA0401--S0002A03STAH030MSS

Elektrisk anslutning - Honkontakt


Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad



Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x ventiltyp A DIN, vinklad; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad

