


Lös honkontakt

SDOKL070PLSFKPG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E70142

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 250 AC / < 300 DC
---------------------	-----	---------------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-40...100
----------------------	------	-----------

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Mekaniska data

Mått	[mm]	29 x 29 x 66
------	------	--------------

Material	PBT
----------	-----

Gjuten-body material	PBT
----------------------	-----

Material mutter	PBT
-----------------	-----

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------



Lös honkontakt

SDOKL070PLSFKPG

Elektrisk anslutning

klämmor: ...2,5 mm²; Mantel: Ø 6...9,5 mm

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x Rd24, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PBT; Låsning: PBT



Anslutning

