

E70134




Lös honkontakt

SDOKL070PLSFKPG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E70142

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Speciella egenskaper

guldpläterade stift

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...100

Kapslingsklass

IP 67

Mekaniska data

Mått

[mm]

29 x 29 x 66

Material

PBT

Gjuten-body material

PBT

Material mutter

PBT

Anmärkning

Förpackning

1 antal



Lös honkontakt


SDOKL070PLSFKPG

Elektrisk anslutning

klämmor: ...2,5 mm²; Mantel: Ø 6...9,5 mm

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x Rd24, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PBT; Låsning: PBT; Kontakter: guldpläterad



Anslutning

