


Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

VVDAC041--S00,3A03STGH030MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E11426

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 24 AC/DC
Överspänningsskydd		ja; (VDR)

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 65

Mekaniska data

Material	TPU
Gjuten-body material	TPU
Material mutter	Mässing, förnicklad

Displayer / manöverelement

Display	drift	1 x LED, gul
---------	-------	--------------

Tillbehör

Ingående delar	skruv
	Etikett

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------



Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

VVDAC041--S00,3A03STGH030MSS

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad



Elektrisk anslutning

kabel: 0,3 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x ventiltyp C DIN, vinklad; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad

