


E70142



Lös honkontakt

SDOGL070PLSFKPG



Applikation

Speciella egenskaper

guldpläterade stift

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 45 AC / < 70 DC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...100

Kapslingsklass

IP 67

Mekaniska data

Vikt

[g]

49,4

Mått

[mm]

29 x 29 x 71

Material

PBT

Gjuten-body material

PBT

Material mutter

PBT

Anmärkning

Förpackning

1 antal



Lös honkontakt

SDOGL070PLSFKPG

Elektrisk anslutning

klämmor: ...2,5 mm²; Mantel: Ø 10...12 mm

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x Rd24, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PBT; Låsning: PBT; Kontakter: guldpläterad



Anslutning

