


E70150



Anslutningskabel med hankontakt

ASTGH030MSS0001A03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning [V] < 250 AC / < 300 DC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -25...70

Kapslingsklass IP 67

Mekaniska data

Mått [mm] 15 x 15 x 42

Material TPU

Material mutter Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning 1 antal

Elektrisk anslutning

kabel: 1 m, PUR / PVC, orange, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad




E70150



Anslutningskabel med hankontakt

ASTGH030MSS0001A03

Anslutning



Ledarfärger :

BK = svart
BN = brun
BU = blå

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv