




Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

VVDAB031--S00,3A03STGH030MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 24 AC/DC
Överspänningsskydd		ja; (VDR)

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 67

Mekaniska data

Material	TPU
Gjuten-body material	TPU
Material mutter	Mässing, förnicklad

Displayer / manöverelement

Display	drift	1 x LED, grön
---------	-------	---------------

Tillbehör

Ingående delar	skruv
	Etikett

Anmärkning


Förpackning	1 antal
-------------	---------

Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

VVDAB031--S00,3A03STGH030MSS

Elektrisk anslutning - hankontakt


Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad



Elektrisk anslutning

kabel: 0,3 m, PUR / PVC, svart, Ø 5,5 mm; 3 x 0,5 mm²

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x ventiltyp B DIN, vinklad; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad

