


Anslutningskabel hona

ADOGB030PLS0002E03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E20428

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 250 AC
---------------------	-----	----------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-40...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklass		IP 68
----------------	--	-------

Mekaniska data

Mått	[mm]	26 x 26 x 60
------	------	--------------

Material		TPU
----------	--	-----

Gjuten-body material		TPU
----------------------	--	-----

Material mutter		PA
-----------------	--	----

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------

E70165



Anslutningskabel hona

ADOGB030PLS0002E03

Elektrisk anslutning


kabel: 2 m, PVC, orange, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x 7/8", rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: PA



Anslutning



BN =	Ledarfärger :
BU =	brun
GN/YE =	blå
	grön/gul