


Anslutningskabel hona

ADOGB030PLS0005E03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 250 AC
---------------------	-----	----------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-40...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklass	IP 68
----------------	-------

Mekaniska data

Mått	[mm]	26 x 26 x 60
------	------	--------------

Material	TPU
----------	-----

Gjuten-body material	TPU
----------------------	-----

Material mutter	PA
-----------------	----

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x 7/8", rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: PA




E70166



Anslutningskabel hona

ADOGB030PLS0005E03

Anslutning



BN =	Ledarfärger :
BU =	brun
GN/YE =	blå
	grön/gul