

E70167




Anslutningskabel hona

ADOAB030PLS0002E03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E70168

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data

Anslutningsspänning [V] < 250 AC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -40...90

Kapslingsklass IP 68

Mekaniska data

Mått [mm] 43 x 26 x 35

Material TPU

Gjuten-body material TPU

Material mutter PA

Anmärkning

Förpackning 1 antal

E70167



Anslutningskabel hona

ADOAB030PLS0002E03

Elektrisk anslutning


kabel: 2 m, PVC, orange, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x 7/8", vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: PA



Anslutning



BN =	Ledarfärger :
BU =	brun
GN/YE =	blå
	grön/gul