


E70170



Lös honkontakt

SDOGB030ZDSFKPG



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 300 AC/DC
Max. strömbelastning totalt	[A]	12

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklass		IP 67

Mekaniska data

Vikt	[g]	54,2
Mått	[mm]	27 x 27 x 83
Gjuten-body material		PBT
Material mutter		formgjuten zink

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

E70170



Lös honkontakt

SDOGB030ZDSFKPG

Elektrisk anslutning

klämmor: ...1,5 mm²; Mantel: Ø 8...10 mm

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x 7/8", rak; Gjuten kåpa: PBT; Låsning: formgjuten zink



Anslutning

