


Anslutningskabel med hankontakt

ASTGB040PLS0005E04

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 250 AC / 10...55 DC
---------------------	-----	-----------------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 67

Mekaniska data

Mått	[mm]	26 x 26 x 55
Material		TPU
Gjuten-body material		TPU
Material mutter		PA

Anmärkning

Anmärkning	Pin 2 går före
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x 7/8", rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: PA; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm





Anslutningskabel med hankontakt

ASTGB040PLS0005E04

Anslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	vit