


Anslutningskabel med hankontakt

ASTAB040PLS0002E04

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 250 AC / 10...55 DC
---------------------	-----	-----------------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Mekaniska data

Material	TPU
----------	-----

Gjuten-body material	TPU
----------------------	-----

Material mutter	PA
-----------------	----

Anmärkning

Anmärkning	Pin 2 går före
------------	----------------

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PVC, orange, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x 7/8", vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: PA; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm



E70173



Anslutningskabel med hankontakt

ASTAB040PLS0002E04

Anslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	vit