


Konfektionierbar hankontakt

SSTGB040ZDSFKPG



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 300 AC/DC
Max. strömbelastning totalt	[A]	9

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklass		IP 67

Mekaniska data

Vikt	[g]	49,3
Mått	[mm]	27 x 27 x 86
Gjuten-body material		PBT
Material mutter		formgjuten zink

Anmärkning

Anmärkning	Pin 4 går före
Förpackning	1 antal

E70176



Konfektionierbar hankontakt


SSTGB040ZDSFKPG

Elektrisk anslutning

klämmor: ...1,5 mm²; Mantel: Ø 8...10 mm

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x 7/8", rak; Gjuten kåpa: PBT; Låsning: formgjuten zink



Anslutning

