


Lös honkontakt

SDOAL070PLSFKPG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E11043

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Speciella egenskaper

guldpläterade stift

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...100

Kapslingsklass

IP 67

Mekaniska data

Mått

[mm]

59 x 29 x 38,5

Material

PBT

Gjuten-body material

PBT

Material mutter

PA

Anmärkning

Förpackning

1 antal




Lös honkontakt

SDOAL070PLSFKPG

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x Rd24, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PBT; Låsning: PA; Kontakter: guldpläterad



Anslutning

