


Anslutningskabel

VDOAH030VAS0001E03STGH030VAS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 250 AC / < 300 DC
---------------------	-----	---------------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...100
----------------------	------	-----------

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Mekaniska data

Mått	[mm]	15 x 15 x 41,5
------	------	----------------

Material	PVC
----------	-----

Gjuten-body material	PVC
----------------------	-----

Material mutter	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
-----------------	----------------------------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348)





Anslutningskabel

VDOAH030VAS0001E03STGH030VAS

Elektrisk anslutning

kabel: 1 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

