


AS-Interface flatkabelövergång

FK-Abgriff M12 2polig VA

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 24 DC
Max. strömbelastning totalt	[A]	2

Driftförhållanden

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Mekaniska data

Material	PA; Låsmutter: rostfritt stål; Packning: FKM
Gjuten-body material	PA

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: PA

