


E70230



Skruvklämmor

Screw terminals / 6 pcs.



Elektriska data

Max. lastström [A] 20; (2,5 mm²)

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -30...100

Mekaniska data

Vikt [g] 41,7

Material strömledande delar: kopparlegering förzinkad; PA

Åtdragningsmoment [Nm] 0,5

Anmärkning

Förpackning 6 antal

Elektrisk anslutning

0,2...2,5 mm²; Abisolierlängde: 7 mm